


Fiş
FBS-SCRJ-PP-GS
Ürün numarası: 571017

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	60 g
Fieldbus arabirimine ilişkin not	PROFINET LWL
Ethernet kablo özellikleri	Fiber-optik kablolar Polimer fiber 980/1000µm Her bir damarın çapı: 2.2 mm
Müsaade edilebilir kablo çapı	6,5 ... 9,5 mm
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm Nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE