


# Plastik hortum

## PAN-MF-4X0,75-SW-500

Ürün numarası: 572091

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	15 mm
İç çap	2,5 mm
Min. Bükme radyusu	10 mm
Uygun olduğu standart	DIN 73378-PA12-PHL
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 3,1 MPa -0,95 ... 31 bar -13,775 ... 449,5 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Mineral yağ
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-60 ... 100 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,008 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 4 mm için
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 65 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	Polyamid 12