


Kablo soketi

NEFU-X22F-M12G4

Ürün numarası: 572225
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	36 mm
Yükseklik	40 mm
Uzunluk	40 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	30 g
Fieldbus arabirimi	burç, M12x1, 4-pin, A-kodlu
DC çalışma gerilimi, AS-i arabirimi	26,5 ... 31,6 V
Nominal çalışma gerilimi DC, AS-i arabirimi	26,5 V
Koruma sınıfı	IP65 monte edilmiş durumda IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-25 ... 75 °C
Depolama sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, kapak	PA