


Kablo soketi

NEFU-X24F-M12G4

Ürün numarası: 572226
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	36 mm
Yükseklik	40 mm
Uzunluk	40 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	30 g
Fieldbus arabirimi	burç, M12x1, 4-pin, A-kodlu
DC çalışma gerilimi, AS-i arabirimi	26,5 ... 31,6 V
Nominal çalışma gerilimi DC, AS-i arabirimi	26,5 V
DC çalışma gerilimi, yük gerilimi	20,4 ... 26,4 V
Nominal çalışma gerilimi DC, yük gerilimi	24 V
Koruma sınıfı	IP65 monte edilmiş durumda IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-25 ... 75 °C
Depolama sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, kapak	PA