

Hortum bağlantı elemanı N-1-P-19-NPT

Ürün numarası: 572243

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	16.5 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...16 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	76.6 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş 1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	iç çapı Ø 19 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı