


# T diřli baęlantı

## QBMTL-1/8-1/8-U

Ürün numarası: 572297

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Deęer  |
|--|--|
| Büyükölük                                | Mini   |
| Nominal genişlik                         | 0,098 "                                      |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi     | kaplama                                      |
| Montaj pozisyonu                         | istenildięi gibi                             |
| Tasarım                                  | L řekli, ek uzunlamasına soketli baęlantı    |
| Tank büyükölüęü                          | 10   |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                          |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı    | 0,095 ... 1 MPa                              |
| Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı     | 0,95 ... 10 bar                              |
| Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı    | 13,775 ... 145 psi                           |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün                   |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                           |
| PWIS uygunluęu                           | VDMA24364 Zon III                            |
| Çevre sıcaklıęı                          | 0 ... 60 °C                                  |
| Max. Sıkma torku                         | 5,163 ft-lbf                                 |
| Ürün aęırlıęı                            | 0,176 oz                                     |
| Baęlantı řekli                           | Dıř altıgen 7/16                             |
| Pnömatik baęlantı 1                      | Erkek dıř ölçüsü 1/8 NPT                     |
| Pnömatik baęlantı 2                      | Dıř çap 1/8" hortum için                     |
| Ortam sıcaklıęı Fahrenheit               | 32 ... 140 °F                                |
| Çözme halkasının rengi                   | gri  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, muhafaza                        | Nikel kaplı pirinç<br>PBT                    |
| Malzeme, vida sızdırmazlıęı              | PTFE   |
| Malzeme, sökme halkası                   | POM  |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıęı            | NBR  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik              |