


Çabuk Bağlantı Rakoru QBM-1/4-1/8-U

Ürün numarası: 572306

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Mini |
| Nominal genişlik | 0,098 İNÇ |
| Vida dişli muyluda conta türü | Kaplama |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz şekil İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 Bar...10 Bar 13.775 000032...145 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Maks. sıkma torku | 8,85 ft-lbf |
| Ürün ağırlığı | 425 oz |
| Montaj türü | Dış altıgen 9/16 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış 1/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 1/8" olan hortum için |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Gevşetme halkası rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı PBT |
| Dış contası malzemesi | PTFE |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |