


# Adaptör VAVE-C8-1R1

Ürün numarası: 573194

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sinyal durum göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Sıkma torku	0,25 Nm
Ürün ağırlığı	3,5 g
Elektriksel bağlantı	4-pin/2-pin M8 / - Erkek soket / Dişi soket
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Bağlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz