


Ara plaka VABF-S4-2-S

Ürün numarası: 573200

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	18 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-2
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0.3 MPa...1 MPa 3 Bar...10 Bar
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	203.5 Gram
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Kontrol havası bağlantısı 14	ISO 15407-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Pnömatik bağlantı 1	ISO 15407-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Pnömatik bağlantı 4	ISO 15407-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Pnömatik bağlantı 5	ISO 15407-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım