

Baęlantı Raylıterminal řerit VABM-L1-10HW-G18-16-GR

Ürün numarası: 573442

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	16
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün aęırlığı	844 Gram
Kontrol havası baęlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84	M5
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	M7
Pnömatik baęlantı 3	G1/8
Pnömatik baęlantı 4	M7
Pnömatik baęlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım