


Güç besleme modülü VMPAL-SP-QS5/16"

Ürün numarası: 573646

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
En	23,2 mm
Uzunluk	107,3 mm
Entegre fonksiyon	Elektriksel manifold modüllü
Valf adası yapısı	Valf büyüklükleri karışık olabilir
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	50 g
Pnömatik bağlantı 1	Dış çap 5/16" hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, üç besleme modülü	İşlenmiş alüminyum alışımlı PA-kuvvetlendirilmiş