


Operatör paneli FED-770

Ürün numarası: 573905

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Derinlik	45 mm
Yükseklik	147 mm
Uzunluk	187 mm
Maks. ön panel kalınlığı	4 mm
Kullanıcı hafızası	64 Mbyte
Kullanıcı LED'lerinin sayısı	1
Gerçek zamanlı saat	evet
Olay listesi	1.024
Reçete hafızası	32 Kilobyte
Alarmlar	1.024
Gerçek zamanlı saat sapması	130 h / ay
Renk sayısı	64 k
Sistem LED'lerinin sayısı	4
Gösterge	TFT renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	7"
Yedek akü	Li-pil, şarj edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Gösterge çözünürlüğü	WVGA, 800x480 Pixel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	0,6 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 ön, IP20 arka
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Ürün ağırlığı	1.000 g
AUX arayüzü	Sub-D 9-pinli Soket
Yazıcı arayüzü	RS232 Sub-D Soket 9-pinli
PC arayüzü	RS232 Sub-D Soket 9-pinli
Programlama arayüzü	9,6 - 38,4 kBd
PLC arayüzü	9-pinli RS232 RS485 Erkek soket

Özellik	Değer
	Sub-D
USB arayüzü	evet
Ethernet arabirimi	RJ45 10/100 MBd
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Programlama yazılımı	FED Designer 6.10 veya üzeri