

# Bağlantı Raylıterminal şerit VABM-L1-10HW-G18-16-M-GR

Ürün numarası: 573930

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	16
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	844 Gram
Kontrol havası bağlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	M7
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	M7
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım