


# Manifold rayı

## VABM-L1-14W-G14-16-M-GR

Ürün numarası: 573936

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	16 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	16
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 6
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.051 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	M5
Pilot egzost bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı