


3-D Handling sistemi

DHSR-2-EGC80TB-EGC80TB-EGSA50

Ürün numarası: 574546

FESTO

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak sağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj	üç boyutlu rampa 2
Etkin yük	0 ... 2 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	EGSA-50
Silindir sistemi, Z eksen	Elektriksel Milli
Orta konum, Z eksen	İsteğe bağlı
Strok, Z eksen	0 ... 100 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,01 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	EGC-80-TB
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.500 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,08 mm ± 0,08 mm
Silindir ünitesi, X eksen	EGC-80-TB
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 8.500 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen	± 0,08 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,08 mm