


Multi-pin Dağıtıcı NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Ürün numarası: 574586

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	24 mm
Yükseklik	23 mm
Uzunluk	87 mm
Çalışmaya hazır durumu göstergesi	Yeşil LED
Durum göstergesi	Sarı LED
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	58 Gram
Elektrik bağlantısı 1	Düz soket, M8, 3 kutuplu
Elektrik bağlantısı 2	Düz soket, M12x1, 8 kutuplu
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	3 A
Yuva başına akım yükü kapasitesi	2 A
Koruma türü	IP68
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PBT takviyeli
Gövde rengi	gri
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Fiş kontakları malzemesi	nikel kaplı ve altın kaplı
Soket malzemesi	Nikel kaplı pirinç