


Çok pinli dağıtıcı NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Ürün numarası: 574587

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	24 mm
Yükseklik	23 mm
Uzunluk	113 mm
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Durum göstergesi	Sarı LED
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	74 g
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, M8, 3-pin
Elektriksel bağlantı 2	Düz soket, M12, 8-pin
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	3 A
Her bir kart yeri için kabul edilebilir akım yükü	2 A
Koruma sınıfı	IP68
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	gri
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, sıkma bağlantılar	Nikel kaplamalı ve altın yaldızlı
Malzeme, soket	Nikel kaplı pirinç