

Bus Baęlantı CDPX-F-CO

Ürün numarası: 575301

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|--|
| Montaj derinlięi | 24 mm |
| Yükseklik | 91 mm |
| Uzunluk | 41 mm |
| Ruhsat | C-tick c UL us - Listelenmiş (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı | -20 °C...70 °C |
| Baęil nem | % 5 - 85 yoęuşmayan |
| Koruma türü | IP20 |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...50 °C |
| Ürün aęırlığı | 150 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Fieldbus arayüzü, türü | CANopen |
| Fieldbus arayüzü, baęlantı teknolojisi | Soke Sub-D 9 kutuplu |
| Fieldbus arayüzü, aktarım oranı | 9,6 kbit/s ila 1 Mbit/s |