



Bağlantı kablosu NEBV-S1G25-K-5-N-LE25-S6

Ürün numarası: 575418

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	DIN 47100
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Bağlantı frekansı	50
Ürün ağırlığı	930 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	2 vida 4-40 UNC
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	25
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	25
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	2,6 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,4 kV
Kutup korumalı	evet
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 42 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 126 mm
Kablo çapı	10,2 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,25 mm
Kablo yapısı	25x0,34
İletken- ve nominal kesit	0,34 mm ²
Damar sonları	Açıkça kesilir
Koruma sınıfı	IP40
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-35 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Depolama sıcaklığı	-25 ... 75 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	2
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	Takviyeli PC
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vidalar	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz
Malzeme, yalıtkan kılıf	Altın yaldızlı
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC