


# Fiş

## NECU-M-S-A12G4-IS

Ürün numarası: 575719

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	38 g
Elektriksel bağlantı	4-pinli Yaylı klemens M12x1 Erkek soket, düz
Soket kodlaması	A
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Müsaade edilebilir kablo çapı	4 ... 8 mm
Bağlantı kesidi	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-40 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm Nikel kaplı
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz Altın yaldızlı