

# Baęlantı takımı SAMH-S-N8-L-MK

Ürün numarası: 575816

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Tasarım	T oluęu için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
Montaj türü	geçmeli vidalanarak sabitlenmiş Yukarıdan oluęa yerleřtirilebilir
Maks. sıkma torku	0.6 Nm
Ürün aęırlığı	1.91 Gram
Kapak malzemesi	PA
Klemens bloęu malzemesi	yüksek alařımlı çelik
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L