


Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-20S-N14-10-P3

Ürün numarası: 576485

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 22 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 10 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün aęırlığı | 922 Gram |
| Montaj türü | geçiş delięi ile |
| Pnömatik baęlantı 1 | 1/4 NPT |
| Pnömatik baęlantı 3 | 1/4 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |