


# İki elli kumanda bloku ZSB-1/8-B

Ürün numarası: 576656

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Tetikleme şekli	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Güvenlik fonksiyonu	Çift el operasyon
Performans seviyesi (PL)	Çift el operasyon /KAT. 1, PLc
Mpa işletim basıncı	0,4 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	4 ... 8 bar
Standart nominal debi	50 l/min
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Makineler için UK talimatlarına göre
Sertifika yayımlayan bölüm	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Darbe direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	420 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Alüminyum pres döküm
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama