

# Susturucu UC-3/8-20

Ürün numarası: 576759

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	20
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Atmosfere karşı debi	5.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basıncı seviyesi	60 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	10,5 g
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme, vida dişli tapa	PE
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun