


# Kompakt silindir

## DPCS-100- -

Ürün numarası: 576891  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Strok                                    | 1 ... 100 mm   |
| Piston çapı                              | 100 mm   |
| Yastıklama                               | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları         |
| Montaj konumu                            | istenildiği gibi   |
| Çalışma şekli                            | çift etkili<br>tek etkili                                |
| Tasarım yapısı                           | Piston<br>Piston kolu<br>Silindir borusu                 |
| Konum algılama                           | No<br>Yaklaşım sensörü için                              |
| Çalışma basıncı                          | 0,6 ... 10 bar   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Moderate corrosion stress                            |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 80 °C  |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi        | 1,2 J  |
| Bağlantı şekli                           | Seçenekler:<br>geçiş delikli<br>dişli                    |
| Pnömatik bağlantı                        | G3/8   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Kapak için malzeme bilgisi               | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Piston kolu için malzeme bilgisi         | Yüksek alışımlı çelik                                    |
| Silindir profili için malzeme bilgisi    | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |