

# Baęlantı kablosu NEBV-C-S7WA44HS-K-10-N-LE36-S10

Ürün numarası: 577378

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Standarda dayalı	DIN 47100
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Baęlantı frekansı	50
Ürün aęırlığı	1800 Gram
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	44
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	36
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	2x vida 4-40 UNC sızdırmazlık elemanlı
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Kablo
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	36
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	0.86 A
Koruyucu topraklama baęlantısı	mevcut deęil
Kablo uzunluęu	10 m
Kablo özellięi	Standart
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	39 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	115 mm
Kablo çapı	9.6 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,2 mm
Kablo yapısı	36 x 0,25 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0.25 000013
Koruma türü	IP65 IP67 IP69K
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda

Özellik	Değer
Özellikler	temizliği kolay
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...40 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gövde rengi	gri
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı Bronz
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC