


# L uzunluğunda dişli bağlantı NPQH-LL-G14-Q6-P10

Ürün numarası: 578266

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Büyükük                                  | Standart  |
| Nominal genişlik                         | 5 mm  |
| Hortum takma derinliği                   | 15,8 mm   |
| Vıdali saplamadaki sızdırmazlık tipi     | Sızdırmazlık halkası  |
| Montaj pozisyonu                         | İstenildiği gibi  |
| Tasarım                                  | L şekli, uzun   |
| Tank büyüklüğü                           | 10  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 2 MPa  |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 20 bar  |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 290 psi   |
| Çalışma basıncı açıklaması               | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                    |
| Sertifika yayınlayan bölüm               | NSF C0523185  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 3 - Yüksek paslanma   |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temizlik seviyesi                        | ISO sınıfı 4  |
| Gıdalar için güvenli                     | Bkz. uygunluk beyanı<br>NSF/ANSI 169                              |
| Çevre sıcaklığı                          | 0 ... 150 °C  |
| Nominal sıkma torku                      | 7,5 Nm  |
| Nominal sıkma torkunun toleransı         | ± 20 %  |
| Ürün ağırlığı                            | 30,9 g  |
| Bağlantı şekli                           | Dış altıgen SW13  |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Erkek dış G1/4  |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 6 mm hortum dış çapı için   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, muhafaza                        | Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı                               |
| Malzeme, vida sızdırmazlığı              | FPM   |
| Tutma halkası malzemesi                  | PEI   |
| Malzeme, sökme halkası                   | Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç                                |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | FPM   |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                   |
| Destek halkası malzemesi                 | PEI   |