


Perde geiş rakoru (abuk baėlantılı) NPQH-H-Q10-E-P10

Ürün numarası: 578302

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deėer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	9 mm
Hortum takma derinliėi	18,3 mm
Montaj pozisyonu	istenildiėi gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyükölüėü	10
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-0,095 ... 2 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıėı	-0,95 ... 20 bar
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-13,775 ... 290 psi
alıřma basıncı açıklaması	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Sertifika yayınlayan bölüm	NSF C0523185
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaėlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluėu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Gıdalar için güvenli	Bkz. uygunluk beyanı NSF/ANSI 169
evre sıcaklıėı	0 ... 150 °C
Ürün aėırlıėı	52 g
Baėlantı řekli	Altıgen köře SW22
Pnömatik baėlantı 1	10 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baėlantı 2	10 mm hortum dıř apı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Pirin, kimyasal olarak nikel kaplı
Tutma halkası malzemesi	PEI
Malzeme, sökme halkası	Kimyasal olarak nikel kaplı pirin
Malzeme, somun	Pirin, kimyasal olarak nikel kaplı
Malzeme, hortum sızdırmazlıėı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Destek halkası malzemesi	PEI