

T-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQH-T-G12-Q12-P10

Ürün numarası: 578403

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 11 mm |
| Hortum yerleştirme derinliği | 19.5 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | T şekli İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...2 MPa -0.95 Bar...20 Bar -13.775 000032...290 000032 |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | NSF C0523185 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169 |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...150 °C |
| Nominal sıkma torku | 9 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 84.2 Gram |
| Montaj türü | Dış altıgen SW20 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı |
| Dış contası malzemesi | FPM |

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tutma halkası malzemesi | PEI |
| Gevşetme halkası malzemesi | Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç |
| Hortum contası malzemesi | FPM |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi | PEI |