


Tek yönlü akış kontrol valfleri VFOH-LE-A-G18-Q8

Ürün numarası: 578799

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Çalıştırma türü	manuel
Ayar elemanı	Dış altıgen
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	275 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi	132 l/min...307 l/min
Ortam sıcaklığı	0 °C...150 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.2 Bar...10 Bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	400 l/min
Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi	330 l/min...410 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...150 °C
Akışkan sıcaklığı	0 °C...150 °C
Nominal sıkma torku	3 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	23 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
İçer boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım

Özellik	Değer
Gevşetme halkası malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Ayar vidası malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Döner eklem malzemesi	Pirinç nikel kaplı