



tek yönlü akış kontrol valfleri

VFOH-LE-A-G14-Q8

Ürün numarası: 578800

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Harici altıgen
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	530 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	402 ... 578 l/min
Çevre sıcaklığı	0 ... 150 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,2 ... 10 bar
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	720 l/min
Gerі dönüş yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	610 ... 760 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 150 °C
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 150 °C
Nominal sıkma torku	5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Ürün ağırlığı	37 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sökme halkası	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, ayar vidası	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, döner bağlantı	Pirinç
	Nikel kaplı