


# Pnömatik Klemens LT-2-PK-3-DA

Ürün numarası: 5866

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı	0.1 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-::-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	5.2 Gram
Pnömatik bağlantı	Geçmeli nipel PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu