

Kasıntı Alıcı FK-M10X1,25

Ürün numarası: 6140

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut | M10x1,25 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...150 °C |
| Ürün ağırlığı | 210 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kovan malzemesi | Çelik galvanize |
| Gövde malzemesi | Çelik galvanize |
| Küresel pim malzemesi | Sertleştirilmiş çelik |
| Küresel disk malzemesi | Sertleşen çelik |
| Somun malzemesi | Çelik galvanize |