



# Solenoid valf CJM-5/2-1/4-FH

Ürün numarası: 6159

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Valf fonksiyonu                       | 5/2 çift bobinli                               |
| Çalıştırma türü                       | elektrikli                                     |
| Standart anma debisi                  | 1400 l/min                                     |
| Pnömatik çalışma bağlantısı           | Bağlantı plakası                               |
| Çalışma basıncı                       | 1.5 Bar...8 Bar                                |
| Nominal genişlik                      | 6.5 mm   |
| Montaj konumu                         | herhangi bir                                   |
| Manuel kumanda                        | basmalı  |
| Kontrol türü                          | pilot kumandalı                                |
| Maks. anahtarlama frekansı            | 40 hz  |
| Açma anahtarlama süresi               | 28 ms  |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364 Zone III                             |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C                                 |
| Montaj türü                           | bağlantı plakasında                            |
| Kontrol havası bağlantısı 12          | G1/8   |
| Kontrol havası bağlantısı 14          | G1/8   |
| Pnömatik bağlantı 1                   | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2                   | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 3                   | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 4                   | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 5                   | G1/4   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR  |
| Gövde malzemesi                       | Dövme alüminyum alaşım                         |
| Diyafram malzemesi                    | PUR  |