



PE konvertör

PE-1/8-1N

Ürün numarası: 6217

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	CCC
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	Kontaktlı
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histeresisi eşik değeri
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Kapama noktası maksimum	2 bar
Açma noktası minimum	0,5 bar
Max. Anahtarlama frekansı	1 Hz
Asgari yük akımı	100 mA
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 250 V
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Bağlantı şekli	Seçenekler: 1n montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli
Montaj konumu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	G1/8
Ürün ağırlığı	40 g
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm PA Çelik
Malzeme bilgisi, anahtar kontağı	gümüş
Malzeme bilgisi, elektriksel bağlantı	Pirinç
Membran için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Koruma sınıfı	IP00, koruma kapağıyla IP20