

hızlı bağlantı CK-1/4-PK-6-KU

Ürün numarası: 6257

FESTO

Sızdırmazlık kenarlı erkek diş, polimer model.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5,3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık kenarı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	5,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2	8 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için
Malzeme, rakor somunu	POM
Malzeme, vida dişli tapa	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun