


L tipi hızlı bağlantı GCK-1/8-PK-4-KU

Ürün numarası: 6267

FESTO

Polimerik tasarım.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,9 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	L şekli
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/8
Pnömatik bağlantı 2	6 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için
Malzeme, rakor somunu	POM
Malzeme, vida dişli tapa	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun