


T tipi dağıtıcı FCK-3-PK-4-KU

Ürün numarası: 6274

FESTO

Polimerik tasarım.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Nominal genişlik | 3,4 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım | T-Formlu |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 145 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Pnömatik bağlantı 1 | 6 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için |
| Pnömatik bağlantı 2 | 6 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için |
| Malzeme, rakor somunu | POM |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Bağlayıcı malzeme | POM |