


# Dağıtıcı blok FR-8-1/2

Ürün numarası: 6411

FESTO

Hava dağıtımı için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	18,6 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	35 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Ürün ağırlığı	1.000 g
Çıkışların sayısı	8
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G3/4
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm