



# PE-Dönüştürücü PE-1/8-1N-SW

Ürün numarası: 6484

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-1
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü
Çalışma basıncı	0 MPa...0.8 MPa 0 Bar...8 Bar
Maks. aşırı yük basıncı	12 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Anahtarlama çıkışı	temasa dayalı
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histerezisli eşik değer
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Açma noktası maks.	2 Bar
Kapatma noktası min.	0.5 Bar
Maks. anahtarlama frekansı	1 Hz
Minimum yük akımı	100 mA
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...250 V
Kullanım kategorisi endüktif yük	AC-14 DC-13
Ohmik yük kullanım kategorisi	AC-12 DC-12
Elektrik bağlantısı	3 bağlantı kızağı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: montaj çerçevesi üzerinde 1n geçiş deliği ile
Montaj konumu	herhangi bir

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı	G1/8
Ürün ağırlığı	50 Gram
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm PA takviyeli Çelik VMQ (silikon)
Anahtarlama kontağı malzemesi	Gümüş
Elektrik bağlantısı malzemesi	kalaylı
Diyafram malzemesi	TPE-U(PU)
Ayar seçenekleri	sabit olarak ayarlanmış
Koruma türü	IP67
İzolasyon gerilimi	2 kV
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kirlenme derecesi	3