


Tek yönlü akış kontrol valfleri GRA-1/4-B

Ürün numarası: 6509

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	İsteğe bağlı olarak: Ön panel montajı geçiş deliği ile
Kısma yönünde standart anma debisi	420 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi	780 l/min
Çalışma basıncı	0.1 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	-20 °C...75 °C
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...75 °C
Ürün ağırlığı	180 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ayar vidası malzemesi	Pirinç