



VEYA valfi OS-1/4-B

Ürün numarası: 6682

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	VEYA fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Standart nominal debi	1.170 l/min
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Nominal genişlik	6,5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	110 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR