


# Dağıtıcı blok FR-4-3/8-B

Ürün numarası: 6703

FESTO

Hava dağıtımı için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	15 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	75 g
Çıkışların sayısı	3
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm