


## Pimli valf V-5-1/4-B

Ürün numarası: 6809

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Çalıştırma türü	mekanik
Standart anma debisi	550 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/4
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
Tasarım	Plaka yuvası
Nominal genişlik	7 mm
Kontrol türü	doğrudan
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çalıştırma kuvveti	182 N
Ürün ağırlığı	240 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm