


Susturucu U-3/8-B

Ürün numarası: 6843

FESTO

Pnömatik komponentlerin egzoz portlarında gürültüyü azaltmak ve kirlenmeden kaçınmak için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0 ... 145 psi
Atmosfere karşı debi	5.800 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basıncı seviyesi	80 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	37 g
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme, vida dişli tapa	Alüminyum
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum