

Vakum jeneratörü

VAK-1/4



Ürün numarası: 6890

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Pnömatik üfleme impulsu.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	1 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum
Entegre fonksiyon	Pnömatik üfleme fonksiyonu
Tasarım yapısı	T-Formlu
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar 21,75 ... 145 psi
Max. Vakum	80 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Vakum bağlantısı	G1/4
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm