


Manometre MA-63-0,25

Ürün numarası: 7169

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Gösterge aralığı | 0 Bar...0.25 Bar 0 000032...3.6 000032 |
| Karşılık geldiği norm | DIN EN 837-3 |
| Manometre nominal boyut | 63 |
| Patlamaya karşı koruma | Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| İşletim ortamı | Sıvı akışkanlar Gaz akışkanlar |
| Çalışma basıncı | 0 Bar...0.25 Bar |
| Dalgalı yük faktörü | 0.9 |
| Sürekli yük faktörü | 0.75 |
| Ölçüm doğruluğu sınıfı | 1,6 |
| Koruma türü | IP43 |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Bağlantı konumu | Arka tarafı merkezli |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Vida dişli muylu malzemesi | Pirinç |
| Gövde malzemesi | Çelik |
| Kontrol camı malzemesi | PMMA |
| Ürün ağırlığı | 180 Gram |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | asetilen yok oksijen yok |