


Seçme anahtarı HW-6-38

Ürün numarası: 7199

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	8/6 çift bobinli
Standart anma debisi	180 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	M5
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
Kontrol türü	doğrudan
Toplam kaçak	1 000021
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Nominal sıkma torku	1.7 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5