

Çoklu priz KDFV-32-B

Ürün numarası: 7565

FESTO

İç çapı 2,3 ve 4 olan plastik hortumların çoklu bağlantısı için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Nominal genişlik | 4 mm |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 16 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 131 g |
| Max. Bağlantı sayısı | 32 |
| Pnömatik bağlantı | PK-2 PK-3 PK-4 |
| Renk | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |