


Mikro Pimli Pnömatik Valf S-3-PK-3-B

Ürün numarası: 7843

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	mekanik
Standart anma debisi	60 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...8 Bar
Tasarım	Yay dönüşlü popet valf
Geri alma türü	mekanik yay
Nominal genişlik	1.8 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Kontrol türü	doğrudan
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çalıştırma kuvveti	6 N
Ürün ağırlığı	7 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Gövde malzemesi	Plastik Pirinç